

SERIE BLS 510-520

FACCIALI FILTRANTI VERTICALI

I facciali filtranti della serie BLS 510-520 offrono una efficace protezione delle vie respiratorie in ambienti dove l'utilizzatore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).



DESIGN VERTICALE A 2 LEMBI E CONFEZIONE SINGOLA

Il facciale filtrante si adatta a diversi tipi di visi con dimensioni e forme diverse, è confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato. La confezione igienica singola, inoltre, protegge il facciale filtrante da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzione nell'ambiente di lavoro.

ELASTICI NUCALI SCORREVOLI O SALDATI

Facilitano il corretto posizionamento del facciale sul viso, per una stabilità e un comfort ottimali.



VALVOLA DI ESPIRAZIONE

Disponibili con o senza valvola di espirazione laterale.



FERRETTO STRINGINASO INTERNO

Il ferretto stringinaso è posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi garantendo una buona visibilità e la massima compatibilità con gli occhiali.



REQUISITI DI FILTRAZIONE

BLS nei propri processi di controllo qualità si attiene a criteri ben più severi rispetto a quelli dettati dalla norma EN 149:2009.

REQUISITI DI FILTRAZIONE PREVISTI DALLA NORMA EN 149:2009

Classificazione	Penetrazione Massima Consentita (%) EN 13274-7:2008 Paraffina 0,4 µm 20±5 mg/m³
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

REQUISITI DI FILTRAZIONE BLS

Classificazione	Penetrazione Massima Consentita (%)
FFP1	2,5
FFP2	2,1
FFP3	0,4

SERIE BLS 510-520

FACCIALI FILTRANTI VERTICALI

MATERIALI

ELASTICI	Gomma sintetica (BLS 513-513V); Poliestere (PES) e gomma sintetica (BLS 522-522V)
STRINGINASO	Polipropilene (PP) rinforzato
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)
CLIPS	Polipropilene (PP)

DATI TECNICI

ARTICOLO	CODICE	CLASSE di PROTEZIONE	FPN	VALVOLA	ELASTICI
BLS 513	8101013	FFP3 NR	50*TLV		Scorrevoli
BLS 513V	8101014	FFP3 NR	50*TLV	✓	Scorrevoli
BLS 522	8101015	FFP2 NR	12* TLV		Saldati
BLS 522V	8101016	FFP2 NR	12* TLV	✓	Saldati

NR) Non Riutilizzabile, massimo 8 ore (R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)	Q.TÀ/PALLET
BLS 513	8101013	12	20	240	5,1	5760
BLS 513V	8101014	15	20	240	5,8	5760
BLS 522	8101015	6	20	240	3,4	5760
BLS 522V	8101016	9	20	240	4,1	5760

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni
TEMPERATURA	+5°C/+40°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 60 %

SERIE BLS 510-520

FACCIALI FILTRANTI VERTICALI



MODELLI DISPONIBILI



**Senza valvola
Elastici scorrevoli**
BLS 513



**Con valvola
Elastici scorrevoli**
BLS 513V



**Senza valvola
Elastici saldati**
BLS 522



**Con valvola
Elastici saldati**
BLS 522V

CERTIFICAZIONI

I facciali filtranti BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

GUIDA ALLA SELEZIONE

PIATTA

- Previene la contaminazione dell'interno maschera, in diretto contatto con il viso, prima e dopo l'utilizzo
- Può essere distribuita tramite vending machine
- Ideale nell'uso intermittente, non si rovina in tasca

SENZA VALVOLA_ BLS 513 / BLS 522

- Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
- Ideale nell'industria alimentare e tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata

CON VALVOLA_ BLS 513V / BLS 522V

- Consente di ridurre la resistenza respiratoria, garantendo un comfort ottimale durante l'utilizzo

ELASTICI SCORREVOLI_ BLS 513 / BLS 513V

- Consentono di distribuire al meglio la tensione degli elastici sulla nuca, per garantire una perfetta tenuta su tutti i tipi di viso.

ELASTICI SALDATI_ BLS 522 / BLS 522V

- Sono saldati a ultrasuoni per eliminare tutte le parti esposte in metallo.

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.